

## Medzný závitový kaliber MultiCheck, Závit: M16



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	486510 M16
GTIN	2050001060846
Trieda položky	48B

### Popis

#### Prevedenie:

Podobné ako č. 486000, resp. 486100.

Robustné, drsné oceľové telo s odstupňovaným hliníkovým posuvným puzdrom na meranie a priame odčítanie **hlĺbky závitú do 4×D**.

#### Výhoda:

Kontrola súladu závitového kalibra a hlĺbky závitú v jednom pracovnom cykle. Časová úspora pre skúšobný cyklus až do 50 %. Jednoduchšia výmena opotrebovaných valčekových kalibrov (montážna súprava na vyžiadanie).

#### Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Upozornenie:

MultiCheck pre normálne a jemné závitú s nóniom (do odčítavania 0,1 mm) alebo s digitálnym ukazovateľom (do odčítavania 0,01 mm) vrátane dátového výstupu **na požiadanie** (pozri č. 486511 – 486516).

### Technický opis

Závit	M16
Stúpanie závitov	2 mm

Odčítanie	0,5 mm
Druh závitu	M
Norma	DIN 13
Druh kalibru	Strana nepodarkového rozmeru
Druh kalibru	dobrá strana kalibru
Kalibrácia	Cena na vyžiadanie
Druh produktu	Závitový medzný kalibračný trň

**Služby**

Maximálny Ø 60	028650 60
----------------	-----------