

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260320 20/11
GTIN	4045197877727
Trieda položky	21T

Technický opis

Výška upínania L ₂	18,9 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	25 mm
Odsadenie stredu L ₃	12,5 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Celková dĺžka L	250 mm
Držiak ISO-kód	E20S SDQCR/L11
Ø stopky D _s	20 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	8×D
Rezný materiál	HM
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 8	269028 8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500