

**Garant****Vyvrtavacia tyč TK, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 12/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260321 12/07
GTIN	4045197877765
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	8,5 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Výška upínania L <sub>2</sub>	11,6 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	16 mm
Držiak ISO-kód	E12M SDQCR/L07
Veľkosť doštičiek	7 mm
Celková dĺžka L	150 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

---

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500