

**Garant****Vyvrtavacia tyč TK, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260321 16/07
GTIN	4045197877772
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	20 mm
Odsadenie stredu $L_3$	10 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Držiak ISO-kód	E16R SDQCR/L07
Celková dĺžka L	200 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Výška upínania $L_2$	15,6 mm
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Ø stopky $D_s$	16 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

---

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500