

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 10/07mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260340 10/07
GTIN	4045197877796
Trieda položky	21T

## Technický opis

Výška upínania L <sub>2</sub>	9 mm
Celková dĺžka L	125 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Držiak ISO-kód	A10K SDQCR/L07
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	14 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	7 mm
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	30 mm
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

**Príslušenstvo**

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7

269028 7

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500