

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/07mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260340 16/07
GTIN	4045197877819
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť doštičiek	7 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	22 mm
Odsadenie stredu L_3	11 mm
Výška upínania L_2	14 mm
Uhol nastavenia α	107,5 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Celková dĺžka L	180 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Držiak ISO-kód	A16Q SDQCR/L07
Dĺžka výčnelku L_1	48 mm
Ø stopky D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7

269028 7

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500