

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/11 mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260340 20/11
GTIN	4045197877826
Trieda položky	21T

## Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Celková dĺžka L	200 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	13 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	26 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	18 mm
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	60 mm
Držiak ISO-kód	A20R SDQCR/L11
Veľkosť doštičiek	11 mm
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	20 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

**Príslušenstvo**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 8

269028 8

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500