

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260340 25/11
GTIN	4045197877833
Trieda položky	21T

Technický opis

Odsadenie stredu L ₃	17 mm
Držiak ISO-kód	A25R SDQCR/L11
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Veľkosť doštičiek	11 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	75 mm
Výška upínania L ₂	24 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	32,5 mm
Ø stopky D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 8

269028 8

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500