

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 32/11 mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260340 32/11
GTIN	4045197877840
Trieda položky	21T

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	44 mm
Podložka	269005 3
Odsadenie stredu L_3	22 mm
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Držiak ISO-kód	A32S SDQCR/L11
Veľkosť doštičiek	11 mm
Celková dĺžka L	250 mm
Dĺžka výčnelku L_1	96 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Skrutka podložky	269013 2
Výška upínania L_2	31 mm
Ø stopky D_s	32 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD

Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Podložka Typ 3	269005 3
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500