

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 12/07mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260341 12/07
GTIN	4045197877871
Trieda položky	21T

## Technický opis

Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	36 mm
Celková dĺžka L	140 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	9 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Držiak ISO-kód	A12L SDQCR/L07
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	17 mm
Uhol nastavenia k vhodná otočná rezná platnička	107,5 Stupeň DC.. 0702..
Výška upínania L <sub>2</sub>	11 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

---

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500