

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/07mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260341 16/07
GTIN	4045197877888
Trieda položky	21T

Technický opis

Celková dĺžka L	180 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Držiak ISO-kód	A16Q SDQCR/L07
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	22 mm
Odsadenie stredu L_3	11 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Výška upínania L_2	14 mm
Dĺžka výčnelku L_1	48 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Ø stopky D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500