

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/11 mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260341 25/11
GTIN	4045197877901
Trieda položky	21T

Technický opis

Odsadenie stredu L ₃	17 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	75 mm
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Držiak ISO-kód	A25R SDQCR/L11
Výška upínania L ₂	24 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	32,5 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Ø stopky D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorňé chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 8	269028 8
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500