

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 32/11 mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260341 32/11
GTIN	4045197877918
Trieda položky	21T

Technický opis

Odsadenie stredu L ₃	22 mm
Podložka	269005 3
Výška upínania L ₂	31 mm
Uhol nastavenia k vhodná otočná rezná platnička	107,5 Stupeň DC.. 11T3..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Skrutka podložky	269013 2
Veľkosť doštičiek	11 mm
Celková dĺžka L	250 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	44 mm
Držiak ISO-kód	A32S SDQCR/L11
Dĺžka výčnelku L ₁	96 mm
Ø stopky D _s	32 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorňé chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Podložka Typ 3	269005 3
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500