

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 40/11 mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260341 40/11
GTIN	4045197877925
Trieda položky	21T

Technický opis

Držiak ISO-kód	A40T SDQCR/L11
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Odsadenie stredu L ₃	27 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	49 mm
Podložka	269005 3
Dĺžka výčnelku L ₁	120 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Výška upínania L ₂	39 mm
Celková dĺžka L	300 mm
Skrutka podložky	269013 2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Veľkosť doštičiek	11 mm
Ø stopky D _s	40 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložka Typ 3	269005 3
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500