

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 12/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260344 12/07
GTIN	4045197877932
Trieda položky	21T

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Dĺžka hlavy L ₁	25 mm
Výška upínania L ₂	11 mm
Držiak ISO-kód	A12L SDXCR/L07
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Odsadenie stredu L ₃	9 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Celková dĺžka L	140 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	17 mm
Úžitková hĺbka T	4,3 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7

269028 7

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500