

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/11 mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260344 20/11
GTIN	4045197877956
Trieda položky	21T

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	25 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Držiak ISO-kód	A20R SDXCR/L11
Dĺžka hlavy L_1	40 mm
Výška upínania L_2	18 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Odsadenie stredu L_3	13 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Úžitková hĺbka T	10 mm
Ø stopky D_s	20 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500