

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260345 25/11
GTIN	4045197878007
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Veľkosť doštičiek	11 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Celková dĺžka L	200 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	17 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	31,5 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	23 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	50 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Držiak ISO-kód	A25R SDXCR/L11
Úžitková hĺbka T	10 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	25 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

---

**Príslušenstvo**

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500