

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261132 16/11
GTIN	4045197878014
Trieda položky	21T

Technický opis

Dĺžka hlavy L ₁	16,5 mm
Odsadenie stredu L ₃	11 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Uhol nastavenia k vhodná otočná rezná platnička	93 Stupeň VB.. 1103..
Celková dĺžka L	180 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	21 mm
Výška upínania L ₂	15,5 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Držiak ISO-kód	A16Q SVUBR/L11
Ø stopky D _s	16 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500