

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261133 20/11
GTIN	4045197878076
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	25 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	13 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	20,5 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	18 mm
vhodná otočná rezná platnička	VB.. 1103..
Držiak ISO-kód	A20R SVUBR/L11
Celková dĺžka L	200 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	20 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

---

**Príslušenstvo**

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500