

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 32/16mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261133 32/16
GTIN	4045197878090
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	40 mm
Odsadenie stredu L_3	22 mm
Podložka	269005 8
Držiak ISO-kód	A32S SVUBR/L16
Uhol nastavenia κ	93 Stupeň
Výška upínania L_2	31 mm
Veľkosť doštičiek	16 mm
Skrutka podložky	269013 2
Celková dĺžka L	250 mm
vhodná otočná rezná platnička	VB.. 1604..
Dĺžka hlavy L_1	33,5 mm
Ø stopky D_s	32 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Podložka Typ 8	269005 8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Skrutka pre podložku Typ 2	269013 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500