

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260705 20/12
GTIN	4045197878151
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 20
Funkčná šírka L ₄	17 mm
Držiak ISO-kód	SSBCR/L 2020K12
Dĺžka hlavy L ₁	20 mm
Celková dĺžka L	125 mm
vhodná otočná rezná platnička	SC.. 1204..
Veľkosť doštičiek	12 mm
Skrutka pre podložku	269013 5
Podložka	269005 9
Veľkosť stopky	20 mm
Séria	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659906 500
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 20	269028 20
Podložka Typ 9	269005 9
Skrutka pre podložku Typ 5	269013 5
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500