

Sústružnícky držiak, neutrálna, Veľkosť stopky / doštičky: 12/07mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260300 12/07
GTIN	4045197878243
Trieda položky	21T

Technický opis

Dĺžka výčnelku L ₁ neutrálny držiak	11 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 22
Držiak ISO-kód	SDNCN 1212F07
Veľkosť doštičiek	7 mm
Veľkosť stopky	12 mm
Funkčná šírka L ₄ neutrálny držiak	6 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Celková dĺžka L neutrálny držiak	80 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	neutrálna
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	62,5 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500