

**Garant****Sústružnícky držiak, neutrálna, Veľkosť stopky / doštičky: 16/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260300 16/11
GTIN	4045197878250
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Veľkosť doštičiek	11 mm
Podložka	269005 3
Skrutka pre podložku	269013 2
Celková dĺžka L neutrálny držiak	100 mm
Funkčná šírka L <sub>4</sub> neutrálny držiak	8 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub> neutrálny držiak	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Veľkosť stopky	16 mm
Držiak ISO-kód	SDNCN 1616H11
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	neutrálna
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	62,5 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

### Príslušenstvo

Skrutka pre podložku Typ 2	269013 2
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložka Typ 3	269005 3
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500