

Garant**Sústružnícky držiak, neutrálna, Veľkosť stopky / doštičky: 20/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260300 20/11
GTIN	4045197878267
Trieda položky	21T

Technický opis

Skrutka pre podložku	269013 2
Podložka	269005 3
Celková dĺžka L neutrálneho držiaka	125 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Funkčná šírka L ₄ neutrálneho držiaka	10 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Dĺžka výčnelku L ₁ neutrálneho držiaka	20 mm
Držiak ISO-kód	SDNCN 2020K11
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Veľkosť stopky	20 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	neutrálna
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	62,5 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Skrutka pre podložku Typ 2	269013 2
Podložka Typ 3	269005 3
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500