

**Garant****Sústružnícky držiak, neutrálna, Veľkosť stopky / doštičky: 25/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260300 25/11
GTIN	4045197878274
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Držiak ISO-kód	SDNCN 2525M11
Podložka	269005 3
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Funkčná šírka L <sub>4</sub> neutrálny držiak	12,5 mm
Veľkosť stopky	25 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Celková dĺžka L neutrálny držiak	150 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Skrutka pre podložku	269013 2
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub> neutrálny držiak	25 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	neutrálna
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	62,5 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

### Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložka Typ 3	269005 3
Skrutka pre podložku Typ 2	269013 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500