

**Pružinový silomer Macro Line Newton, maximálny rozsah váženia: 50N****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	479422 50
GTIN	7612348800490
Trieda položky	47F

**Popis****Prevedenie:**

Presné váhy s vysokou presnosťou  $\pm 0,3$  % zaťaženia. Tarovací rozsah až do 20 % kapacity. Ľubovoľná meracia poloha (okrem č. 479410 – iba vertikálna). Nulové nastavenie a 20 % tara prostredníctvom nastavovacej skrutky. Horné a dolné zavesenie otočné o 360°. S vlečným ukazovateľom a rukoväťou.

**Rozsah balenia:**

Vrátane plastového puzdra a návodu na obsluhu.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Prestavbová súprava v pružinovom silomere č. 479421.

**Technický opis**

Členenie	0,5 N
maximálny rozsah váženia	50 N
Dĺžka stupnice	140 mm
Upínanie bremena	Háčik

Kalibrácia	K1
Druh produktu	Pružinová váha

### Služby

KalibráciaPružinová váha Typ F	027730 F
--------------------------------	----------

### Príslušenstvo

Vlečný ukazovateľ Typ MACRO	479429 MACRO
Tlaková sada Typ MACRO	479421 MACRO