



Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH micro, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 12/3mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221942 12/3
GTIN	4960664778423
Trieda položky	250

Popis

Prevedenie:

Pre mimoriadne hospodárne obrábanie vďaka vysokým rýchlostiam posuvu. Zníženie vibrácií znížením reznej sily.

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	65 mm
Vnútorne chladenie	áno
Dĺžka rampy L pre α_{max}	7,1 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	0,5 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	22 mm
Ø rezných hrán D_c	12 mm
Ø stopky D_s h6	12 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{min}	20 mm
Počet rezných hrán Z	3
vhodná otočná rezná platnička	LPGT 0102..
Dĺžka výčnelku L_1	20 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229722 (6IP; 0,6Nm)
Ø D_3	8 mm

Uhol rampy α_{\max}	1,61 Stupeň
Uhol nastavenia k	11 Stupeň
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza