



## Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH micro, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 14/3mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221942 14/3
GTIN	4960664778430
Trieda položky	250

### Popis

#### Prevedenie:

Pre mimoriadne hospodárne obrábanie vďaka vysokým rýchlostiam posuvu. Zníženie vibrácií znížením reznej sily.

### Technický opis

Uhol rampy $\alpha_{\max}$	1,26 Stupeň
maximálna hĺbka rezu $a_{p,\max}$	0,5 mm
Ø stopky $D_s$ h6	12 mm
Počet rezných hrán Z	3
Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{\min}$	24 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$	20 mm
Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	65 mm
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{\max}$	9,1 mm
Ø rezných hrán $D_c$	14 mm
vhodná otočná rezná platnička	LPGT 0102..
Vnútorné chladenie	áno
Ø $D_3$	10 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{\max}$	26 mm

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229722 (6IP; 0,6Nm)
Uhol nastavenia k	11 Stupeň
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza