



Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH micro, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 16/4mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221942 16/4
GTIN	4960664778447
Trieda položky	250

Popis

Prevedenie:

Pre mimoriadne hospodárne obrábanie vďaka vysokým rýchlostiam posuvu. Zníženie vibrácií znížením reznej sily.

Technický opis

Počet rezných hrán Z	4
Dĺžka výčnelku L_1	25 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø D_{min}	28 mm
Vnútorne chladenie	áno
Ø D_3	12 mm
Dĺžka rampy L pre α_{max}	11,1 mm
Ø stopky D_5 h6	16 mm
Celková dĺžka L_{celk}	73 mm
Uhol rampy α_{max}	1,03 Stupeň
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	0,5 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	30 mm
vhodná otočná rezná platnička	LPGT 0102..
Ø rezných hrán D_c	16 mm

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229722 (6IP; 0,6Nm)
Uhol nastavenia k	11 Stupeň
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza