



Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH micro, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 8/1mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221943 8/1
GTIN	4960664806690
Trieda položky	250

Popis

Prevedenie:

Pre mimoriadne hospodárne obrábanie vďaka vysokým rýchlostiam posuvu. Zníženie vibrácií znížením reznej sily.

Technický opis

Dĺžka rampy L pre α_{\max}	3,1 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229722 (6IP; 0,6Nm)
Ø rezných hrán D_c	8 mm
Uhol rampy α_{\max}	3,69 Stupeň
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{\min}	12 mm
Ø D_3	4 mm
Celková dĺžka L_{celk}	17 mm
Vnútorne chladenie	áno
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{\max}	14 mm
Počet rezných hrán Z	1
Ø D_1 h6	6,5 mm
vhodná otočná rezná platnička	LPGT 0102..

Montážny závit M	M6
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	0,5 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza