

**LPGT 010210 ER-GM, PR1525, Typ: ST1400****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	221946 ST1400
GTIN	4960664778959
Trieda položky	25A

Popis**Prevedenie:**

Vymeniteľná otočná rezná platnička s 2 ostriami.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 0,3$ mm.

Technický opis

Typ	ST1400
Programovací polomer pri $a_{p \max}$	1,2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	LPGT 010210 ER-GM
Uhlový Polomer	1 mm
Typ	PR1525
Rezný materiál	HM
Posuv f_z na zub	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	2

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	200	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	160	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	140	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	100	P
GG(G)	podmienene vhodný	180	K
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		