

**LPGT 010210 ER-GM, CA6535, Typ: S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	221949 S
GTIN	4960664785124
Trieda položky	25A

**Popis****Prevedenie:**

Vymeniteľná otočná rezná platnička s 2 ostriami.

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 0,3$  mm.

**Technický opis**

Programovací polomer pri $a_{p \max}$	1,2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	LPGT 010210 ER-GM
Typ	S
Uhlový Polomer	1 mm
Typ	CA6535
Rezný materiál	HM
Posuv $f_z$ na zub	0,25 mm
Počet výmien/rezných hrán	2

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	240	M
Inconel	vhodný	30	S
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		