

**Mitutoyo****Digitálny hĺbkomer IP 67 s dátovým výstupom, Rozsah merania: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	418713 150
GTIN	4946368727141
Trieda položky	44A

**Popis****Prevedenie:**

Výsledok merania sa zobrazuje na ľahko čitateľnom displeji. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované.

**Funkcia:**

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Dodatočné mostíky č. 418744.

Dátový kábel č. 497085.

**Technický opis**

Prierez Meracej lišty	16×3,5 mm
Rozsah merania	0 mm
Dĺžka mostu	100 mm
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Kalibrácia	A1
Odčítanie	0,01 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357

Počet obsiahnutých batérií	1
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odchýlka merania E MPE	±0,02 mm
Norma	ISO 13385
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Posuvný hĺbkomer

## Služby

Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200
KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200

## Príslušenstvo

Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ USB2	497085 USB2
Prídavný mostík jednotlivý Dĺžka mostu 320	418744 320
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357
Prídavný mostík jednotlivý Dĺžka mostu 260	418744 260
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D2	497085 D2
Prídavný mostík jednotlivý Dĺžka mostu 180	418744 180
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D1	497085 D1
Vysielač Typ S11E	498966 S11E

