

Mitutoyo**Digitálny hĺbkomer IP 67 s dátovým výstupom, Rozsah merania: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	418713 200
GTIN	4946368727158
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:**

Výsledok merania sa zobrazuje na ľahko čitateľnom displeji. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357.

Zvláštne príslušenstvo:

Dodatočné mostíky č. 418744.

Dátový kábel č. 497085.

Technický opis

Prierez Meracej lišty	16×3,5 mm
Dĺžka mostu	100 mm
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Kalibrácia	A1
Odčítanie	0,01 mm
Rozsah merania	0 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357

Počet obsiahnutých batérií	1
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odchýlka merania E MPE	±0,02 mm
Norma	ISO 13385
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Posuvný hĺbkomer

Služby

Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200
KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200

Príslušenstvo

Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Pripojovací kábel tlačidlom Data Typ D2	497085 D2
Prídavný mostík jednotlivý Dĺžka mostu 320	418744 320
Prídavný mostík jednotlivý Dĺžka mostu 260	418744 260
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Pripojovací kábel tlačidlom Data Typ D1	497085 D1
Prídavný mostík jednotlivý Dĺžka mostu 180	418744 180
Vysielač Typ S11E	498966 S11E
Pripojovací kábel tlačidlom Data Typ USB2	497085 USB2

