

**Mitutoyo****Digitálny strmeňový mikrometer, Rozsah merania: 25-50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	421571 25-50
GTIN	4946368716695
Trieda položky	44A

**Popis****Prevedenie:**

Medze presnosti sú presnejšie ako požiadavky normy **DIN 863**. Extra veľký LCD displej (7,5 mm). „Function Lock“ zabraňuje náhodnému nastaveniu nulového bodu. **Kombinovaná račňa** (obmedzenie krútiaceho momentu v bubne a vo vysokorýchlostnom pohone) na ovládanie jednou rukou a použitie v držiaku.

**Výhoda:**

**Skrátenie času merania až o 40 % vďaka rozstupu vretena 2 mm.**

**Funkcia:**

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357. Od veľkosti 25 – 50, 1 nastavovací rozmer.

**Technický opis**

Odčítanie	0,001 mm
Stúpanie vretena	2 mm
Ø vretena	6,35 mm
Kalibrácia	B2
Rozsah merania	25 - 50 mm
Najväčšia prípustná chyba	2 µm
Počet obsiahnutých batérií	1

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

### Služby

Kalibrácia Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022040 100
Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022050 100

### Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357
Nastavovací rozmer Celková dĺžka 25	421100 25