


Mitutoyo**Digitálny strmeňový mikrometer, Rozsah merania: 50-75mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	421571 50-75
GTIN	4946368716701
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:**

Medze presnosti sú presnejšie ako požiadavky normy **DIN 863**. Extra veľký LCD displej (7,5 mm). „Function Lock“ zabraňuje náhodnému nastaveniu nulového bodu. **Kombinovaná račňa** (obmedzenie krútiaceho momentu v bubne a vo vysokorýchlostnom pohone) na ovládanie jednou rukou a použitie v držiaku.

Výhoda:

Skrátenie času merania až o 40 % vďaka rozstupu vretena 2 mm.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357. Od veľkosti 25 – 50, 1 nastavovací rozmer.

Technický opis

Rozsah merania	50 - 75 mm
Odčítanie	0,001 mm
Kalibrácia	B2
Stúpanie vretena	2 mm
Najväčšia prípustná chyba	2 µm
Ø vretena	6,35 mm

Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022050 100
Kalibrácia Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022040 100

Príslušenstvo

Nastavovací rozmer Celková dĺžka 50	421100 50
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357