

## Mitutoyo

**Páčkový úchylkometer s vodorovným číselníkom, dĺžka dotykového ramienka 17,4 mm, Rozsah merania v jednom smere / Ø púzdra: 0,4/39mm**



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	436271 0,4/39
GTIN	4946368675800
Trieda položky	44A

### Popis

#### Prevedenie:

Vysoko presné pákové meradlá z drahokamu s meracím mechanizmom v praktickom robustnom dizajne. Puzdro a rybinové nosné prizmy sú vyrobené z jedného kusu, vďaka čomu je upnutie obzvlášť pevné. Ochrana proti korózii vďaka matnému chrómovaniu krytu.

#### Odčítanie 1/100.

Pákové meradlá s **horizontálnymi hodinami**.

**Mitutoyo** – Merací mechanizmus z drahokamov s tvrdokovovou meracou guľôčkou. Odolný voči magnetickým poliam.

#### Použitie:

Ako presné porovnávacie meracie zariadenie na kontrolu menovitých rozmerových odchýlok na kontrolu sústrednosti, vnútorné merania, kontrolu rovnobežnosti a rovinnosti, ako aj na vyrovnávanie obrobkov.

#### Rozsah balenia:

Vrátane upínacieho hrdla Ø 8 mm.

#### Zvláštne príslušenstvo:

Štvorhranný držiak č.436510, centrovací držiak č.436512, kĺbový merací stojan č.359680.

#### Náhradný diel:

Na požiadanie sú k dispozícii náhradné snímače s HM alebo rubínovou guľôčkou.

## Technický opis

Dĺžka ramena sondy	17,4 mm
Ø meracej guľôčky	2 mm
Meracia sila	0,3 N
Rozsah natočenia	2×120 Stupeň
Ø puzdra	39 mm
Celkové rozpätie odchýlka $f_{ges}$	13 $\mu$ m
Rozpätie odchýlky $f_e$	8 $\mu$ m
Odčítanie	0,01 mm
Rozsah merania na smer	0,4 mm
Ø upínacej stopky h6	8 mm
Rozpätie chyby v reverzibilitě $f_u$	3 $\mu$ m
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	C5
Druh produktu	Páčkový odchýlkomer

## Služby

Kalibrácia DAkkSPáčkový odchýlkomer Typ ANALOG	023340 ANALOG
KalibráciaPáčkový odchýlkomer Typ ANALOG	023330 ANALOG

## Príslušenstvo

Strediaci držiak Typ	436512
Kľbový merací statív Akčný rádius 120	359680 120
Štvorcový držiak na malé tlačidlá	436510