

Mitutoyo

Páčkový úchylkometer s číselníkom v šikmej polohe, Rozsah merania v jednom smere / Ø púzdra: 0,2/39mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	436276 0,2/39
GTIN	4946368676258
Trieda položky	44A

Popis

Prevedenie:

Vysoko presné páčkové meradlá z drahokamu s meracím mechanizmom v praktickom robustnom dizajne. Puzdro a rybinové nosné prizmy sú vyrobené z jedného kusu, vďaka čomu je upnutie obzvlášť pevné. Ochrana proti korózii vďaka matnému chrómovaniu krytu.

S hodinami so sklonom 20°.

Mitutoyo – Merací mechanizmus z drahokamov s tvrdokovovou meracou guľôčkou. Odolný voči magnetickým poliam.

Použitie:

Ako presné porovnávacie meracie zariadenie na kontrolu menovitých rozmerových odchýlok na kontrolu sústrednosti, vnútorné merania, kontrolu rovnobežnosti a rovinnosti, ako aj na vyrovnávanie obrobkov.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacieho hrdla Ø 8 mm.

Zvláštne príslušenstvo:

Štvorhranný držiak č.436510, centrovací držiak č.436512, kľbový merací stojan č.359680.

Náhradný diel:

Na požiadanie sú k dispozícii náhradné snímače s HM alebo rubínovou guľôčkou.

Technický opis

Meracia sila	0,3 N
Dĺžka ramena sondy	15,2 mm
Ø upínacej stopky h ₆	8 mm
Rozpätie chyby v reverzibilite f _u	3 µm
Ø puzdra	39 mm
Rozpätie odchýlky f _e	5 µm
Celkové rozpätie odchýlka f _{ges}	20 µm
Rozsah merania na smer	0,2 mm
Ø meracej guľôčky	2 mm
Odčítanie	0,002 mm
Rozsah natočenia	2×110 Stupeň
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analogová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	C5
Druh produktu	Páčkový odchýlkomer

Služby

KalibráciaPáčkový odchýlkomer Typ ANALOG	023330 ANALOG
--	---------------

Príslušenstvo

Štvorcový držiak na malé tlačidlá	436510
Strediaci držiak Typ	436512
Kľbový merací statív Akčný rádius 120	359680 120