

Mitutoyo

Páčkový úchylkomer s číselníkom v šikmej polohe, Rozsah merania v jednom smere / Ø púzdra: 0,8/39mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	436276 0,8/39
GTIN	4946368676012
Trieda položky	44A

Popis

Prevedenie:

Vysoko presné páčkové meradlá z drahokamu s meracím mechanizmom v praktickom robustnom dizajne. Puzdro a rybinové nosné prizmy sú vyrobené z jedného kusu, vďaka čomu je upnutie obzvlášť pevné. Ochrana proti korózii vďaka matnému chrómovaniu krytu.

S hodinami so sklonom 20°.

Mitutoyo – Merací mechanizmus z drahokamov s tvrdokovovou meracou guľôčkou. Odolný voči magnetickým poliam.

Použitie:

Ako presné porovnávacie meracie zariadenie na kontrolu menovitých rozmerových odchýlok na kontrolu sústrednosti, vnútorné merania, kontrolu rovnobežnosti a rovinnosti, ako aj na vyrovnávanie obrobkov.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacieho hrdla Ø 8 mm.

Zvláštne príslušenstvo:

Štvorhranný držiak č.436510, centrovací držiak č.436512, kľbový merací stojan č.359680.

Náhradný diel:

Na požiadanie sú k dispozícii náhradné snímače s HM alebo rubínovou guľôčkou.

Technický opis

Odčítanie	0,01 mm
Rozpätie odchýlky f_e	10 μm
Rozpätie chyby v reverzibilite f_u	3 μm
Rozsah natočenia	2×110 Stupeň
Rozsah merania na smer	0,8 mm
\varnothing upínacej stopky h6	8 mm
\varnothing meracej guľôčky	2 mm
\varnothing puzdra	39 mm
Celkové rozpätie odchýlka f_{ges}	20 μm
Meracia sila	0,3 N
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analogová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	C5
Druh produktu	Páčkový odchýlkomer

Služby

Kalibrácia DAkkSPáčkový odchýlkomer Typ ANALOG	023340 ANALOG
KalibráciaPáčkový odchýlkomer Typ ANALOG	023330 ANALOG

Príslušenstvo

Strediaci držiak Typ	436512
Štvorcový držiak na malé tlačidlá	436510
Kľbový merací statív Akčný rádius 120	359680 120