

 Mahr**Digitálne posuvné meradlo s veľkým displejom, Rozsah merania: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	412717 200
GTIN	4059192058326
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Dobre čitateľný, displej LCD s vysokým kontrastom s 11 mm veľkými číslicami. Moderný, energeticky úsporný merací systém, prevádzkový čas cca 3 roky. Funkcia Reference-Lock zabraňuje chybám merania náhodným stlačením ovládacích tlačidiel. Lapované vodiace dráhy, meracie plochy sú najjemnejšie lapované. S hranatým hĺbkomerom.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Technický opis

Rozsah merania	0 - 200 mm
Výška cifier LDC displej	11 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Odčítanie	0,01 mm
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Hĺbkomer	rohový 3,7×1,3
Hĺbkomer dostupný	áno
Odčítanie	0,0005 palec
Norma	ISO 13385
Dĺžka meracích čelustí	50 mm

Prevádzková doba	cca 3 roky
Kalibrácia	A1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odchýlka merania E MPE	$\pm 0,03$ mm
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
---	---------------