

**STARCKE®****Sada brúsnych papierov 50-dielna 8-násobné dierovanie, Zrnitosť: 80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	557576 80
GTIN	4002748356353
Trieda položky	56Z

**Popis****Prevedenie:**

Flexibilný papier B, resp. C obsahujúci latex a posypaný korundom (542B7/542C7). **Zadná strana so suchým zipsom** na rýchlu výmenu listov a vyššiu pevnosť v ťahu.

**Výhoda:**

Výbrus dreva a laku

- **Vynikajúca prilhavosť zrna – dlhá životnosť, žiadne poškodenie povrchu predčasným vylamovaním zrn.**
- **Prísady odpudzujúce prach zabraňujú prilepovaniu brúsneho prachu.**
- **Vysoko kvalitné korundové zrna pre maximálny brúsny výkon až do konca.**

**Použitie:**

Brúsenie základných náterov, plničov, krycích lakov, ako aj odihľovanie a zdrsňovanie plastových súčastí a na všeobecné spracovanie dreva.

**Technický opis**

Zrnitosť	80
Stupeň jemnosti	hrubý
Šírka	93 mm
Dĺžka	185 mm
Druh produktu	Brúsny papier so suchým zipsom

**Údaje o uživateli**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Alu mg	podmienenene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienenene vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	podmienenene vhodný		
Oceľ < 55 HRC	podmienenene vhodný		
CuZn	podmienenene vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienenene vhodný		
suché	vhodný		