

KERN**Závažná váha typ CH, maximálny rozsah váženia: 50Pkg**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	479430 50P
GTIN	4045761027190
Trieda položky	47D

Popis

Prevedenie:

- Maximálne ľahké ovládanie 3 tlačidlami.
- S tlačidlom tary, upevnením prázdnej nádoby a vynulovaním indikátora.
- Tlačidlom Hold sa dá indikátor zmraziť na 5 sekúnd.
- Váhová jednotka prepínateľná na kg, N a lb.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081561 veľ. 6LR61.

Technický opis

Odčítanie	50 g
Výška puzdra	176,5 mm
maximálny rozsah váženia	0 - 50 kg
Hmotnosť netto	0,35 kg
Puzdro Šírka	90 mm
Hĺbka puzdra	30 mm

Kalibrácia	K2
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 6LR61
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Označenie výrobcu	CH
Druh produktu	Závesná/žeriavová váha

Služby

KalibráciaVáhy maximálny rozsah váženia 50	027700 50
--	-----------