

**KERN****Závesná váha typ HCB, maximálny rozsah váženia: 50kg**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	479435 50
GTIN	4045761030145
Trieda položky	47D

## Popis

### Prevedenie:

- Maximálne ľahké ovládanie 3 tlačidlami.
- S tlačidlom tary, upevnením prázdnej nádoby a vynulovaním indikátora.
- Tlačidlom Hold sa dá indikátor zmraziť na 5 sekúnd.
- Váhová jednotka prepínateľná na kg, N a lb.

### Rozsah balenia:

Vrátane karabíny z ušľachtilej ocele, S háku z ušľachtilej ocele (pri veľ. 500/1 000 neštandardne) a 3 batérií č.081561 veľ.LR6.

## Technický opis

Hmotnosť netto	0,6 kg
Odčítanie	100 g
Výška puzdra	150 mm
maximálny rozsah váženia	0 - 50 kg
Puzdro Šírka	80 mm

Hĺbka puzdra	45 mm
Kalibrácia	K2
Počet obsiahnutých batérií	3
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR6
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Označenie výrobcu	HCB
Druh produktu	Závesná/žeriavová váha

### Služby

KalibráciaVáhy maximálny rozsah váženia 50	027700 50
--	-----------

### Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6	081561 LR6
--	------------