

STARCKE®**Sada brúsnych papierov 50-dielna 8-násobné dierovanie, Zrnitosť: 120****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	557576 120
GTIN	4002748356377
Trieda položky	56Z

Popis**Prevedenie:**

Flexibilný papier B, resp. C obsahujúci latex a posypaný korundom (542B7/542C7). **Zadná strana so suchým zipsom** na rýchlu výmenu listov a vyššiu pevnosť v ťahu.

Výhoda:

Výbrus dreva a laku

- **Vynikajúca prilhavosť zrna – dlhá životnosť, žiadne poškodenie povrchu predčasným vylamovaním zrn.**
- **Prísady odpudzujúce prach zabraňujú prilepovaniu brúsneho prachu.**
- **Vysoko kvalitné korundové zrna pre maximálny brúsny výkon až do konca.**

Použitie:

Brúsenie základných náterov, plničov, krycích lakov, ako aj odihľovanie a zdrsňovanie plastových súčastí a na všeobecné spracovanie dreva.

Technický opis

Stupeň jemnosti	stredný
Zrnitosť	120
Šírka	93 mm
Dĺžka	185 mm
Druh produktu	Brúsny papier so suchým zipsom

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu mg	podmienenene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienenene vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienenene vhodný		
Oceľ < 55 HRC	podmienenene vhodný		
CuZn	podmienenene vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienenene vhodný		
suché	vhodný		