




## PU špirálová hadica 3/8 palca s otočným skrutkovým spojom a ochranou proti zlomeniu, využiteľná dĺžka hadice: 3m



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	080106 3
GTIN	4047322540278
Trieda položky	08A

### Popis

#### Prevedenie:

Polyuretánová hadica, preto extrémne elastická, **extrémne vysoká vratná sila, nízke tlakové straty a nízka zvyšková deformácia. Odolné voči teplotám od -40/+ 60 °C.**

#### Rozsah balenia:

Vrátane otočného skrutkového spojenia a pružinám proti zalomeniu.

### Technický opis

Vonkajší Ø hadice	12 mm
využiteľná dĺžka hadice	3 m
Materiál	PU špirálová hadica
Vnútorň Ø hadice	8 mm
Druh produktu	Hadica