

HOLEX

Ocelové pravítko flexibilné, úzke, nehrdzavejúce matovaná s mm/palcovou stupnicou, Celková dĺžka: 300mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	461810 300
GTIN	4045197879042
Trieda položky	42G

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z **nehrdzavejúcej** pružinovej ocele. Čisté, elektrolyticky nanášané, čierne delenie a čísla s hladkým povrchom. Dobré čitateľné. Zaoblené hrany na ochranu pred poraneniami. Horný okraj s mierkou v palcoch. Spodný okraj s mierkou v mm.

Technický opis

Prierez Šírka	13 mm
Prierez Hrúbka	0,5 mm
Kalibrácia	F8
Dĺžka	300 mm
Norma	EG II
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
Druh produktu	Pravítko

Služby

Kalibrácia Oceľové meradlo maximálna dĺžka 500

026200 500