



## Hlava na jemné vyvrtanie MicroKom® BluFlex® 2



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	238392
GTIN	4047109280205
Trieda položky	27G

### Popis

#### Prevedenie:

- **Rozsah linearity: -0,2 až +4,4 mm (-0,0079 až 0,1732 palcov) v Ø.**
- **µ-presné zobrazenie rozlíšenia: 0,001 mm v Ø.**
- **Hlavu presného vretena možno radiálne nastaviť a upnúť pomocou imbusového kľúča.**
- **Moderný vysokokontrastný OLED displej priamo na hlave jemného nastavenia.**
- **Zobrazenie displeja je možné otočiť o 180°.**
- **Jednoduché ovládanie priamo na dotykovom displeji.**
- **Dodatočné rozhranie Bluetooth® Low Energy pre jednoduché zobrazenie na štandardnom smartfóne so systémom Android™ alebo IOS 7 alebo vyšším.**
- **Vyššie rýchlosti vďaka integrovanej kompenzácii čiastočnej nevyváženosti.**
- **Veľmi citlivé nastavenie umožňuje presné podávanie.**
- **Systém absolútneho merania vzdialenosti – spínač podáva údaje o absolútnej a relatívnej polohe posúvača.**
- **Univerzálne rozhranie ABS®.**
- **Jednoducho vymeniteľná batéria.**
- **1:1 kompatibilná s možnými variáciami predchádzajúceho systému.**

### Technický opis

Ø rozsahu vretena	6 - 125 mm
Stopka	ABS
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtačiací nástroj

---

## Príslušenstvo

Mostík pre MicroKom® hi.flex a MicroKom BluFlex®2 Ø  
rozsahu vretena 120-155

238395 120-155