



## Kompaktné pákové nožnice CoBolt® s vybraním na britoch, Celková dĺžka: 250mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	731752 250
GTIN	4003773079644
Trieda položky	73F

### Popis

#### Prevedenie:

Vysoký rezný výkon s relatívne nízkou námahou vďaka špeciálnemu pákovému prevodu. Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC).

Kliešte čierno atramentované, rukoväť potiahnutá plastom, rezné hrany s vybratím.

#### Použitie:

Pre drôty do pevnosti v ťahu 2 000 N/mm<sup>2</sup>.

#### Materiál:

Chróm-vanadiová elektroocel', zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

### Technický opis

pre oceľový drôt stredne tvrdý do Ø	6 mm
Celková dĺžka	250 mm
pre klavírny drôt do Ø	4,2 mm
Brit	kalené
Rukoväť	s plastovým poťahom
Materiál	chróm-vanadiová elektrická oceľ
Povrch	Armovacie kliešte, čierno atramentované
Druh produktu	rezacie kliešte

