

**KERN****Kompaktní váha typ EMB, maximálny rozsah váženia: 6000g**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	479450 6000
GTIN	4045761111387
Trieda položky	47D

## Popis

### Prevedenie:

Jednoduchá kompaktná váha, mimoriadne ľahká.

Extrémne jednoduché ovládanie pomocou 2 tlačidiel.

- **Funkcia tarovania (funkcia pridanej hmotnosti) pre ľahké vynulovanie displeja.**
- **Prevádzka na batériu, automatické vypnutie po 3 minútach.**
- **Pripojenie je možné cez sieťový adaptér.**

### Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie c. 081561 vel. 6LR61.

## Technický opis

Hmotnosť netto	0,55 kg
Šírka	170 mm
Výška	39 mm
Označenie výrobcu	EMB
Odčítanie	0,1 g

maximálny rozsah váženia	0 - 6000 g
Hĺbka	244 mm
Rozmery Vážiaca doska	Ø 150
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR6
Počet obsiahnutých batérií	2
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Kalibrácia	K2
Druh produktu	Kompaktní váha

### Služby

Kalibrácia DAkkSVáhy maximálny rozsah váženia 50	027710 50
KalibráciaVáhy maximálny rozsah váženia 50	027700 50