



Nástrčný klúč s 2K-zložkovou rukoväťou SwissGrip ESD, Rozmer cez steny: 10mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	622170 10
GTIN	7610733269204
Trieda položky	63D

Popis

Prevedenie:

Silová rukoväť SwissGrip s elastomérovým krytom šetrným k pokožke a jadrom vyrobeným z obzvlášť pevného a nárazuvzdorného polypropylénu. Vysoké krútiace momenty možno prenášať aj mokrymi alebo masnými rukami. **Čepel'** vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch. Nástroj z nevodivého plastu, **kompatibilný s ESD. Od veľ. 8 so 6-hranným nastavcom ako pomôcka pre klúč.**

Technický opis

Dĺžka čepele	160 mm
Celková dĺžka	270 mm
Rozmer cez steny	10 mm
Šesťhran pre klúčové pomôcky	10 mm
Séria	SwissGrip ESD
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Výstupný profil	6-hranný nástrčný klúč
Tvar rukoväti	ergonomický, rovný
Materiál čepele	Špeciálna chróm-vanadiová oceľ
Materiál Držadlo	Elastomér
Povrch Čepele	niklovaný a chrómovaný

Uvoľnitelná čepeľ a držadlo	nie
s predĺžovacou čepeľou(čepeľami)	nie
Druh produktu	Nástrčný kľúč